

# műanyag tömlő

## PUN-H-3/8-SI-150-CB

Cikkszám: 567942

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	3/8
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.171 ft
Min.hajlítási sugár	0.081 ft
Használati útmutató	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-31 ... 145 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.48 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	3/8"-os külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	ezüst
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)