

szervomotor EMMT-AS-60-S-HS-RM

Cikkszám: 5242201

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 ... 40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	up to 80°C with derating -1.5%/°C
Max. installation height	4,000 m
Note on max. installation height	As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	F
Max. winding temperature	155 °C
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2
Motor type to EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Védettség	IP40
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP40 motor shaft without RWDR IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology
Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955	N
Balance quality	G 2,5
Detent torque	<1.0% of peak torque
Storage lifetime under nominal conditions	20,000 h
Interfész kód: Motor Out	60P
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Hybrid plugs
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M23x1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
Szennyeződés foka	2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Tanúsítványt kiállító hely	UL E342973
Névleges üzemi feszültség, DC	680 V
Tekercs csatlakozási fajta	Belső csillag

Jellemző	Érték
Number of pole pairs	5
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.7 Nm
Névleges forgató nyomaték	0.64 Nm
Forgató nyomaték csúcs	1.6 Nm
Névleges fordulatszám	3,000 1/min
Max.fordulatszám	15,000 1/min
Max. mechanical speed	16,000 1/min
Motor névleges teljesítménye	200 W
Tartós nyugalmi állapoti áram	1.7 A
Névleges áram, motor	1.6 A
Csúcsáram	5.4 A
Motor állandó	0.41 Nm/A
Standstill torque constant	0.49 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	29.9 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	11.7 Ohm
Fázis-fázis tekercs inductivitás	38 mH
Winding longitudinal inductivity Ld (phase)	15.5 mH
Winding cross inductivity Lq (phase)	19 mH
Electric time constant	2.1 ms
Thermal time constant	40 min
Thermal resistance	1.3 K/W
Measuring flange	250 x 250 x 15 mm, steel
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.169 kgcm ²
Gyártmány súlya	1,180 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	70 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	350 N
Forgórész helyzetérzékelő	Abszolút többfordulatú enkóder
Rotor position sensor, manufacturer designation	EQI 1131
Rotor position sensor, absolute detectable revolutions	4,096
Forgó pozíció enkóder interfész	EnDat 22
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
Rotor position sensor, DC operating voltage	5 V
Rotor position sensor, DC operating voltage range	3.6 ... 14 V
Rotor position sensor, position values per revolution	524,288
Forgórész helyzet jeladó felbontása	19 Bit
Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement	-120 ... 120 arcsec
MTTF, alkomponens	190 years, rotor position sensor