

Csatlakozó vezeték NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Cikkszám: 572576

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	táblatartóval
Csatlakozási gyakoriság	100
Terméksúly	53 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	L1J csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteszelés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	4
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	13 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	42 mm
Kábelátmérő	4.1 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,15 mm
Kábelszerkezet	4 x 0,17 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.17 mm ²
Vezetékvégek	levágott tompa
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	szerezelt állapotban

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	2
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fehér
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Ónozott bronz
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC