



Mágnesszelep VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L

Cikkszám: 573418

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szelepfunkció | 5/2, bistabil |
| Működtetés módja | elektromos |
| Szelepméret | 10 mm |
| Normál névleges átfolyás | 220 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | Karima |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Szerkezeti felépítés | Hengeres tolózár |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Távozó levegő funkció | fojtható |
| Tömítés elve | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő Nem reteszelő |
| Vezérlés módja | elővezérelt |
| Vezérlőlevegőellátás | külső |
| Áramlásirány | megfordítható |
| Átfedés | pozitív átfedés |
| Jelállapot-kijelző | LED |
| Vezérlőnyomás | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar |
| Max. kapcsolási frekvencia | 3 Hz |
| Kapcsolási idő ekkor | 9 ms |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Max. pozitív teszimpulzus 0 jellel | 1600 Ís |
| Max. negatív teszimpulzus 1 jel esetén | 3000 Ís |
| Tekercsparaméterek | 22 V DC; 1,0 W |
| Megengedett feszültségingadozások | +/- 10% |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Rezgésállóság | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -5 °C...60 °C |
| Vezérlőközeg | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 60 g |
| Elektromos csatlakozó | csatlakozólapon keresztül |
| Rögzítés módja | a csatlakozó lécen |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | HNBR NBR |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |