

# pneumatikus szelep VUWG-L10-P53E-M5

Cikkszám: 573811

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 lefűvott
Működtetés fajtája	pneumatikus
Szelep méret	10 mm
Normál névleges átáramlás	200 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Raszter méret	10.5 mm
Lefűvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	reverzáló
Overlap	Indefinite overlap
Vezérlőnyomás	3 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Kapcsolási idő ki	25 ms
Kapcsolási idő be	8 ms
Kapcsolási idő át	11 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	48 g
Felfogási mód	PR lécre átmenő furattal választható/egyéb
12 vezérlő levegő csatlakozás	M5
14 vezérlő levegő csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Pneumatikus csatlakozás 4	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Alumínium eloxált