



# adagoló zsilip HPV-22-60-A

Cikkszám: 529354

FESTO

Beépített érzékelők: SME-8-.../ SMT-8-... .A ZBH központosító hüvelyekkel optimálisan és pontosan illeszthetők.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	60 mm
Dugattyú átmérő	22 mm
Max.kicserélési pontosság	0.3 mm
Max.nyomócsap játék, Sx	0.05 mm
Max.nyomócsap játék, Sz	0.03 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax	0.04 deg
Max.megfogó pofa szög játék, ay	0.07 deg
Max.megfogó pofa szög játék, az	0.12 deg
Külső ujj felfogás	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Ikerdugattyú Dugattyúrúd Záró tolattyú elfordulás ellen biztosított
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
fél ütem	398.1 ms
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Négylapú vezeték
Ciklusidő	796.1 ms
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max.erő az ujjon, Fz, statikus	180 N
Max. nyomaték az ujjon Mr statikus	9 Nm
Max.nyomaték az ujjon, Mx, statikus	9 Nm
Max.nyomaték az ujjon, My, dinamikus	9 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	180 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	225 N
Gyártmány súlya	1,500 g
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	395 g
Alternatív csatlakozások	M5
Felfogási mód	Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5