

Csatlakozó hüvely KD4-1/2-I

Cikkszám: 531638

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7.2 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	1305 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	32.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	86 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis