

finomszűrő LFMB-D-MAXI-DA


Cikkszám: 532813

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

FRB menetes csapos menetes csatlakozó lap nélkül. 1 µm-es szűrővel, védőkosárral, differenciál nyomás kijelzéssel, kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Sorozat | D |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 1 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében Nemesgázok |
| Szűrő hatásfok | 99.99 % |
| Max.kondenzátum mennyiség | 80 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 1.5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.5 mg/m ³ |
| Differenciál nyomás jelző | Optikai kijelző |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Csatlakozólap |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | Csatlakozólap |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | PC |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Gyártmány súlya | 1,021 g |