


# felfogó készlet SAMH-S-N8-S-MK

Cikkszám: 575815

FESTO

Manipulációvédelem az EN ISO 13849-2 szerint, közelítéskapcsolóhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Felfogási mód	reteszelő fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Max.meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Gyártmány súlya	1.88 g
Material cover cap	PA
Material clamping block	erősen ötvözött acél
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L