

dugaszolható csatlakozó

QB-3/8-1/2-U

Cikkszám: 533282

FESTO

Külső menet külső hatlappal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 0.374 " |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 5 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 16.226 ft-lbf |
| Gyártmány súlya | 1.273 oz |
| Felfogási mód | External hexagon 7/8 Internal hexagon 3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 3/8 NPT külső menet |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/2" külső átmérőjű csőhöz |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| A kioldó gyűrű színe | szürke |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |