


handling modul HSP-25-AS-SD

Cikkszám: 533622

FESTO

hajtómű nélkül, csapággal és tengellyel, védőfedéllel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Y löket	130 ... 170 mm
Z löket	50 ... 70 mm
Z löket, munkalöket	25 mm
Csillapítás	CC: Lökéscsillapító mindkét oldalon lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	Vezető sín függőleges
Konstrukciós felépítés	Hajtómű csap Keresztvezeték kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Keresztvezeték
Minimális ütemidő	1 s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték a hajtótengelyen	5 Nm
Max.tengelyirányú erő a hajtótengelyen	50 N
Max.nyomaték, Mx, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	15 Nm
Max.nyomaték, My, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	15 Nm
Max.nyomaték, Mz, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	15 Nm
Maximális hasznos terhelés	1.5 kg
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	120 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 N
Gyártmány súlya	7,400 g
Front Unit felfogás	átmenő furattal
Felfogási mód	átmenő furattal horonyanyával
Material sub-base	Alumínium ötvözet
Material cross-guide	Nemesíthető acél
Material side components	Alumínium ötvözet