


gömbcsap VAPB-2-F-25-F05

Cikkszám: 534309

FESTO

Brass, nominal width 2", front flange F05, PN25.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágyp
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp2
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F05
NA névleges méret	50
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	25
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	29 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	22 Nm
A következő szabványon alapul:	ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:·:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Kv átáramlás	292 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformit	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Sárgaréz keménykrómozott
Anyag szám: golyó	2.0402 CW617N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	2.0401 CW614N
Gyártmány súlya	3,100 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás