

# mágnesszelep



## VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

Cikkszám: 577295

★ Sztenderd termék program

NAMUR valve 1/4", monostable, F8 armature system, with coil.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Szelep funkció  | 5/2 vagy 3/2, átállítható   |
| Működtetés fajtája  | elektromos  |
| Méret   | 32 mm   |
| Normál névleges átáramlás                                     | 1,250 l/min   |
| Operating pressure MPa  | 0.25 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás  | 2.5 ... 10 bar  |
| Konstrukciós felépítés  | Körtolattyú   |
| Visszaállítás fajtája   | mechanikus rugó   |
| Engedély  | c UL us - Recognized (OL)   |
| Tanúsítványt kiállító hely                                    | DNVGL-TAA000011J  |
| Védettség   | IP65<br>IP67<br>csatlakozó aljzattal<br>IEC 60529 szerint                                       |
| Lefúvás funkció   | fojtható  |
| Tömítési elv  | lágý  |
| Beépítési helyzet   | tetszőleges   |
| A következő szabványnak felel meg:                            | VDI/VDE 3845 (NAMUR)  |
| Kézi segédműködtetés  | reteszelő<br>nyomó  |
| Vezérlési fajta   | elővezérelt   |
| Vezérlő levegő ellátás  | belső   |
| Áramlási irány  | nem visszafordítható  |
| Overlap   | Positive overlap  |
| Jelállapot kijelzése  | tartozékokkal   |
| b érték   | 0.4   |
| C érték   | 5.2 l/sbar  |
| Normál névleges átáramlás, lefúvott levegő visszavezetés 4->3 | 110 l/min   |
| Kapcsolási idő ki   | 48 ms   |
| Kapcsolási idő be   | 11 ms   |
| Ciklusidő   | 100 %   |
| Tekercs jellemző  | 24 V DC: 3,3 W  |
| Megengedett feszültség ingadozás                              | +/- 10 %  |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez                    | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                  | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L  |
| Közeg hőmérséklet   | -20 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet  | -20 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya   | 380 g   |
| Elektromos csatlakozás  | 3 sarkú<br>Plug pattern type B to EN 175301-803<br>Csatlakozó<br>ipari szabvány szerint (11 mm) |

| Jellemző                  | Érték             |
|---------------------------|-------------------|
| Felfogási mód             | átmenő furattal   |
| Csatlakozás légzőnyílás   | nem közösített    |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4              |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NAMUR furatkép    |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4              |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | NAMUR furatkép    |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4              |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform      |
| Material seals            | NBR               |
| Material housing          | Alumínium ötvözet |
| Material screws           | Horganyzott acél  |