

vákuumgenerátor

VAK-1/4



Cikkszám: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

pneumatikus lelökőimpulzussal.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	1 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy vákuum
Integrált funkció	Pneumatikus kilökő impulzus
Konstrukciós felépítés	T alak
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
Max.vákuum	80 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Vákuum csatlakozás	G1/4
Material housing	Alumínium présöntvény