

finomszűrő MS12-LFM-G-BUV

Cikkszám: 537153

FESTO

1 µm-es szűrő, fém csésze, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Sorozat | MS |
| Méret | 12 |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 1 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus kézzel lenyomható |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében |
| Szűrő hatásfok | 99,99 % |
| Max.kondenzátum mennyiség | 400 cm ³ |
| Csészevédő | fém csészeként beépítve |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material of cover | PA |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | Alumínium ötvözet |
| Material screen | PC |
| Material seals | NBR |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Gyártmány súlya | 7,000 g |