



Vákuumgenerátor VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

Cikkszám: 537226

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	0.45 mm
Raszterméret	14 mm
Hangtompító kivitele	nyitott
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	Standard nagy szívási térfogat
Integrált funkció	Pneumatikus kidobóimpulzus szelep Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	5 bar
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben	13.6 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	1.93 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Tisztítási javaslat	Szappanlég
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	52 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	49 g
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	Nyitott hangtompító
Vákuumcsatlakozás	G1/8
Csatlakozómenet alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Fűvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Ház alapanyaga	Megerősített PA POM-erősítéssel
Hangtompító alapanyaga	PE
Csavarok alapanyaga	Acél