

Lengőkarima SNCL-25-R3

Cikkszám: 537797

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Szabvány alapján	ISO 21287
Változatok	Erős korrózióvédelem
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Terméksúly	41 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet védőbevonattal
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél