


közelítéskapcsoló SIED-M12NB-ZS-K-L-PA

Cikkszám: 538335

FESTO

kábelrel, nem szintbe építhető szerelés



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	4 mm
Garantált kapcsolási távolság	3.24 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,35 - 0,5 Nemesacél St 18/8 = 0,6 - 1,0 Réz = 0,25 - 0,45 Sárgaréz = 0,35 - 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.08 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezés mentes, 2 huzalos
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Hiszterézis	0.12 ... 0.6 mm
Max. kapcsolási frekvencia, DC	60 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, AC	20 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Feszültség kimaradás	≤ 6 V
Legkisebb terhelő áram	3 mA
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	20 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 300 V
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Üresjáratú áram	≤ 1.5 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	2 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Méret	M12
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	1 Nm
Beépítési mód	szintbe nem építhető
Gyártmány súlya	109 g
Material housing	PA erősítésű
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	0 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás