

Szűrő-nyomásszabályozó szelep PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T19

Cikkszám: 5394672

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	64
Sorozat	P
Aktuátor biztosítás	Szabályozó csavar ellenreteszeléssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 l μ m
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályozó nyomásmérő nélkül
Megfelel a szabványnak	NACE MR0175/ISO 15156 (ház és tartály)
Max. kondenzátummennyiség	30 cm ³
Szabályozó funkció	előnyomás-kompenzálással szekunder légtelenítéssel
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	0.1 MPa...2 MPa 1 bar...20 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.2 bar
Max. normál térfogatáram	3990 l/min
Normál névleges átfolyás	2845 l/min
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-60 °C...80 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeghőmérséklet	-60 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-60 °C...80 °C
Terméksúly	1965 g

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felfogó készlettel
Manométer csatlakozója	G1/4
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Leeresztő csavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Leeresztő csavar anyagszáma	1.4404/316L
Szűrőtartó alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
A szűrőtartó anyagszáma	1.4409/CF3M(316L)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogó szögelem alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	CR NBR VMQ
Rugók alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Szűrő alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Szűrő anyagszáma	1.4404/316L
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4409/CF3M(316L)
Szabályozó csavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tartály alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Tartály anyagszáma	1.4409/CF3M(316L)