

Handling modul HSP-25-AE-IO-SD

Cikkszám: 539554

FESTO

motoregységgel, be-/kimeneti csatlakozással és védőfedéllel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Y löket	130 ... 170 mm
Z löket	50 ... 70 mm
Z löket, munkalöket	25 mm
Csillapítás	Zajcsökkentés pufferen keresztül előre megadott fékezési karakterisztika
Beépítési helyzet	Vezető sín függőlegesen lefelé
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Konstruktív felépítés	Keresztvezeték Motoregység kényszerpályán történő mozgás
Hajtómű áttétel	13,73:1
Forgórész helyzetérzékelő	optikai encoder
Hőmérséklet felügyelet	Lekapcsolás túlemelegedésnél (>70°)
Minimális ütemidő	1.2 s
Ismétlési pontosság, középső helyzetek	< 2 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/- 0,02 mm
Inkrementek száma fordulatonként	500
Képernyő felbontás	128x64 Pixel
Szigetelés védelmi osztály	F
Digitális logikai kimenetek max. árama	60 mA
Motor névleges teljesítménye	122.4 W
Névleges áram, motor	5.1 A
Paraméterező interfész	RS232 (9600 Baud)
Névleges feszültség, DC	24 V
Csúcsáram	7.7 A
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max.nyomaték, Mx, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	15 Nm
Max.nyomaték, My, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	15 Nm
Max.nyomaték, Mz, dinamikus	3.2 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	15 Nm
Max. folyamat erő Y irányban	50 N
Elméleti hasznos erő Z irányban	40 N
Gyártmány súlya	10,700 g
Felfogási mód	átmenő furattal horonyanyával
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ: ütközők	erősen ötvöztött acél

Jellemző	Érték
Anyag információ: rugós nyomóelem	erősen ötvözött acél
Anyag információ, alaplap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: tartó	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, keresztvezeték	Nemesíthető acél
Anyag információ: lengőkar	Edzett acél barnított
Anyag információ: kulissza	Edzett acél barnított
Anyag információ: érzékelő sín	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: biztosító csap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: állítócsavar	erősen ötvözött acél