


handling modul HSW-10-AP-SD

Cikkszám: 540223

FESTO

Pick and Place alkatrészek 90°-ban történő elfordításához, védőfedéllel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	9 ... 15 mm
Méret	10
Max. lineáris löklet 90° fordítási szögénél	90/90 mm
Z löklet	80 ... 100 mm
Csillapítás	CC: Lökéscsillapító mindkét oldalon lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Lineáris vezeték plusz forgócsapágyazás Fordító hajtómű kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Minimális ütemidő	0.6 s
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/-0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max. Mx nyomaték	0.6 Nm
Max. My nyomaték	0.6 Nm
Max. Mz nyomaték	0.6 Nm
Maximális hasznos terhelés	0.5 kg
Max. folyamat erő Y irányban	30 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 N
Gyártmány súlya	1,350 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material stops	erősen ötvözött acél
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material spring pressure piece	erősen ötvözött acél
Material sub-base	Alumínium ötvözet eloxált
Material bracket	Alumínium ötvözet eloxált
Material cross-guide	Nemesíthető acél
Material swivel lever	Edzett acél barnított
Material slotted guide plate	Edzett acél edzett
Material sensor rail	Alumínium ötvözet eloxált
Material bar	Alumínium ötvözet eloxált
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél