

vezető tengely ELFA-RF-70- -

Cikkszám: 8037967

FESTO

Erők és nyomatékok megtámasztására többtengelyes alkalmazások esetében.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 7,000 mm
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	10 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték ly	139.14E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	433.1E+03 mm ⁴
Max.erő, Fy	500 N
Max.erő, Fz	500 N
Max. üresjárási-eltolási ellenállás	25 N
Max. Mx nyomaték	11 Nm
Kenési időköz, távolságtól függően	10,000 km
Alapsúly 0 mm löketnél	1,921 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	30.54 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	rozsdamentes acél szalag
Material of guide	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált