


# Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

## MSB4-1/4:C3J2M1D7A1F3-WP

Cikkszám: 542622

FESTO

elemei: kézi bekapcsoló szelep, szűrő-szabályozó szelep, olajozó, elektromos bekapcsoló szelep, pneumatikus nyomásfelfuttató szelep, elágazó modul nyomáskapcsolóval és kijelző nélkül, felfogó lap falra szereléshez. Maximális kimenő nyomás 9 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb tartozékokkal, zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstrukciós felépítés	Elágazó modul Bekapcsoló szelep Szűrő szabályzó manométerrel
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással visszárammal
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	4.5 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	4 ... 9 bar
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Tekerics jellemző	24V DC
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:4:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,200 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC