


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-S62-88A-120

Cikkszám: 8059052

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	5250 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S62
Interfész kód Motor In	88 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis