

Csatlakozó hüvely NPHS-D6-P-G38F

Cikkszám: 8059272

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Normál névleges átfolyás	2083 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	114 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis