

# Csatlakozó hüvely NPHS-D6-M-G38

Cikkszám: 8059276

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	10 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...20 bar
Normál névleges átfolyás	2050 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	15 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	179 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis