

orsótengely ELGC-BS-KF-32-600-8P

Cikkszám: 8061482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	600 mm
Méret	32
Lökettartalék	0 mm
Holtjáték	0.15 mm
Orsó átmérő	8 mm
Orsó meredekség	8 mm/U
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű golyóscsapágyas orsóval
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Orsó típus	Golyóscsapágy
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max.fordulatszám	4,500 1/min
Max.sebesség	0.6 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaszoba kategória	ISO class 7
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.25 mJ
Note on the impact energy at the end positions	At maximum homing speed of 0.01 m/s
Másodrendű nyomaték ly	38E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	45E+03 mm ⁴
Üresjáratú forgatónyomaték maximális mozgási sebesség mellett	0.04 Nm
Üresjáratú forgatónyomaték minimális mozgási sebesség mellett	0.02 Nm
Max.erő, Fy	150 N
Max.erő, Fz	300 N
Fy for the guide calculation for a service life of 5000 km or 5 million cycles	356 N
Fz for the guide calculation for a service life of 5000 km or 5 million cycles	356 N
Fy 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	1,310 N
Fz 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	1,310 N
Max. Mx nyomaték	1.3 Nm
Max. My nyomaték	1.1 Nm
Max. Mz nyomaték	1.1 Nm
Mx for the guide calculation for a service life of 5000 km or 5 million cycles	1.3 Nm
My for the guide calculation for a service life of 5000 km or 5 million cycles	1.1 Nm
Mz for the guide calculation for a service life of 5000 km or 5 million cycles	1.1 Nm
Mx 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	5 Nm
My 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	4 Nm
Mz 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	4 Nm

Jellemző	Érték
Distance between the slide surface and the centre of the guide	31.4 mm
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	75 N
Max. Fx előtoló erő	40 N
Torziós tehetetlenségi nyomaték It	1.7E+03 mm ⁴
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	0.02218 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.016211 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JO	0.00274 kgcm ²
Előtolási állandó	8 mm/U
Karbantartási időköz	Élethosszig tartó kenés
Mozgatott tömeg	83.4 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	18 g
Dinamikus áthajlás (mozgatott teher)	A tengely hosszának 0,05%-a, maximum 0,5 mm
Statikus áthajlás (terhelés nyugalmi állapotban)	A tengely hosszának 0,1 %-a
Csatlakozófelület, szabályozó	V25
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	Acél
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium présöntvény
Material spindle nut	Acél
Material spindle	Acél