

vezető tengely ELFC-KF-60-500

Cikkszám: 8062816

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	500 mm
Méret	60
Lökettartalék	0 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	500 m/s ²
Max. sebesség	1.5 m/s
Ciklusidő	100 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztaság kategória	ISO class 7
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Másodrendű nyomaték ly	441E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	542E+03 mm ⁴
Max. erő, Fy	600 N
Max. erő, Fz	1,800 N
Max. Mx nyomaték	29.1 Nm
Max. My nyomaték	31.8 Nm
Max. Mz nyomaték	31.8 Nm
Torziós tehetetlenségi nyomaték It	29.8E+03 mm ⁴
Tolóerő	6.75 N
Fy 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	2,208 N
Fz 100 km elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	6,624 N
Mx 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	107 Nm
My 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	117 Nm
Mz 100 km-es elméleti élettartammal (csak vezetési szempontból)	117 Nm
Mozgatott tömeg	407 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	43 g
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	Acél
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium présöntvény