

csatlakozó kábel

NEBB-M12G5-P-10-LE5

Cikkszám: 8066678

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	Érszínék és csatlakozószámok az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-101
Vezetékmegnevezés	Táblatartóval
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw lock with A/F13
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 60 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábelhossz	10 m
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 14 mm
Kábel átmérő	4.5 mm
Kábelszerkezet	5x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Érvégek	Köpeny eltávolítva Tompára levágva
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztasoba kategória	ISO class 4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	TPE-U(PU)

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material seals	NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötövet
Material insulation	PVC