



# mágnesszelep

## VZWM-L-M22C-N38-F5-R1

Cikkszám: 546171

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, NPT3/8" connection, stainless steel version.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Membránszelep Servo controlled
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	lehetőleg álló
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	3/8 NPT
Elektromos csatlakozás	Solenoid coil type MH-... , coil can be ordered as an accessory
Névleges méret	13 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Áramlási irány	nem visszafordítható
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Folyékony közeg armatúra üzemi nyomása	0.5 ... 6 bar
Gáznemű közeg armatúra üzemi nyomása	0.5 ... 10 bar
Nyomáskülönbség	0.5 bar
Vezérlési fajta	elővezérelt
Max. viszkozitás	22 mm <sup>2</sup> /s
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Folyékony közegek hőmérséklete	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kv átáramlás	2 m <sup>3</sup> /h
Normál névleges átáramlás	2,100 l/min
Kapcsolási idő be	8 ms
Kapcsolási idő egy folyékony közegre	110 ms
Kapcsolási idő ki	10 ms
Kapcsolási idő folyékony közegekre	190 ms
b érték	0.35
C érték	8.8 l/sbar
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4581
Material seals	NBR
Material plunger tube	erősen ötvözött acél
Gyártmány súlya	400 g
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
Fedélcsavar max. meghúzási nyomatéka	20 Nm
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	60 Nm
Tekerics felfogás max. meghúzási nyomatéka	2 Nm