

Kapcsoló lovas EAPM-L2-45-SLS

Cikkszám: 8067260

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	45
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkeltartalom, a vegyileg nikkeltartalmú felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskezek
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Terméksúly	18 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis