

# fojtó-visszacsapó szelep VFOE-LS-T-M5-Q6

Cikkszám: 8068744

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció   | Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció                            |
| Pneumatikus csatlakozás 1  | QS-6   |
| Pneumatikus csatlakozás 2  | M5   |
| Működtetés fajtája   | kézi   |
| Beállító elem  | Arretáló forgatógomb   |
| Felfogási mód  | becsavarható   |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban                                     | 100 l/min  |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban                                | 60 ... 100 l/min   |
| Környezeti hőmérséklet   | -10 ... 60 °C  |
| Material housing   | PBT  |
| Beépítési helyzet  | tetszőleges  |
| Kulcsnyílás  | 9 mm   |
| Elfordíthatóság  | 360 fok/folyamatos fordítás nem megengedett                    |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 0.02 ... 1 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány                                    | 0.2 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range                                | 2.9 ... 145 psi  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 165 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 150 ... 180 l/min  |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez                                     | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Tisztasoba kategória   | ISO class 4  |
| Közeg hőmérséklet  | -10 ... 60 °C  |
| Max.meghúzási nyomaték   | 2.4 Nm   |
| Névleges meghúzási nyomaték  | 2 Nm   |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz   | ± 20 %   |
| Gyártmány súlya  | 3.3 g  |
| Anyag megjegyzés   | RoHS konform   |
| Material cover   | PBT  |
| Material of dynamic seals  | HNBR   |
| Material threaded bolt   | Horganyzott acél   |
| Material release ring  | PBT  |
| Material static seals  | NBR  |