

Gömbcsap-hajtómű egység VZBM-A-1^{1/4}-RP-25-D-2-B2-PB20

Cikkszám: 8070246

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés módja	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
DN névleges szélesség	25
Üzemi nyomás	5.5 bar...8 bar
Névleges nyomás, PN armatúra	25
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Harmatpont min. 10 °C-kal a környezeti és közeghőmérséklet alatt Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-15 °C...90 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Kv átfolyás	39 m ³ /h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	FPM HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Golyó anyagszáma	CW614N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	CW614N
Terméksúly	1900 g

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség