kör keresztmetszetű henger
DSNU-3/4"-3"-PPV-A

Cikkszám: 546407

DIN ISO 6432 szabványon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre. Különféle felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül, kétoldalt beállítható véghelyzet-csillapítással.





Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	3 "
Dugattyú átmérő	3/4"
Dugattyúrúd menet	5/16-24 UNF-2A
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.1475 ft-lbf
Csillapítási hossz	0.67 "
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	35.6 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42.4 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1.552 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.141 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	6.589 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.254 oz
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cylinder barrel	erősen ötvözött acél, rozsdamentes