

Alapszelep LFR-D-7-MIDI

Cikkszám: 546463

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 l _m
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályzó manométerrel
Max. kondenzátummennyiség	1,46 000010
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	13,8 000013...240 000013
Nyomásszabályozó-tartomány	6,9 000013...105 000013
Max. nyomáshiszterézis	3 000013
Normál névleges átfolyás	73,5 000003
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	14 °F...140 °F
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	14 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 °F...140 °F
Terméksúly	25317 oz
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC