

fordító hajtómű

DSM-25-270-A-B

Cikkszám: 547593

FESTO

tengelycsonkkal, helyzetérzékeléssel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Fordítási szög	0 ... 270 deg
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. tengelyirányú erő	50 N
Max. sugárirányú erő	120 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Gyártmány súlya	620 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	Acél nikkelezett
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet