

Mágnestekercs MD-2-110VAC-PA

Cikkszám: 549904

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Működtetés módja | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| cos teljesítménytényező {phi} | 0.7 |
| Tekercsparaméterek | 110 V AC: 50/60 Hz, 14,5 VA húzóteljesítmény, 10,5 VA tartóteljesítmény |
| Megengedett frekvenciaingadozások | +/- 10% |
| Megengedett feszültség-ingadozások | +/- 10% |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...50 °C |
| Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka | 0.5 Nm |
| Terméksúly | 110 g |
| Elektromos csatlakozó | a DIN EN 175301-803 szerint |
| Rögzítés módja | recés anyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Mágnestekercs alapanyaga | Duroplast Réz Acél |
| Tekercs alapanyaga | Réz |