

# hajtás


## EMGA-80-P-G3-SAS-100

Cikkszám: 552194

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	100 mm
Elfordítási játék	0.12 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	3:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	85 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.77 kgcm2
Max. kimenő nyomaték	136 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	6 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,100 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform