

hajtás


EMGA-120-P-G5-SAS-100

Cikkszám: 552197

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	120 mm
Motor karima mérete	100 mm
Elfordítási játék	0.12 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	6,500 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	195 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	1.53 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	312 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	12 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	6,000 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	120G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform