

elektromos csatlakozás


CPV14-GE-ASI-4E4A-Z-M8-CE

Cikkszám: 552561

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Feldbus interfész | AS-Interface: lapos kábel csatlakozó Terhelő feszültség: lapos kábel dugó |
| Készülék-orientált diagnózis | Rövidzár/túlterhelés, bemenetek |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Szeleptekercsek max. száma | 4 |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos üzemi feszültség csatlakozóhoz |
| Slave elemek száma készülékenként | 1 |
| DC üzemi feszültség, AS-Interface | 26.5 ... 31.6 V |
| Pergésmentesítési idő, bemenetek | 3 ms |
| Figyelmeztetés a terhelő feszültséggel kapcsolatban | terhelő feszültség (24VDC) csatlakozón keresztül |
| Terhelő feszültség tartomány, DC | 21.6 ... 26.4 V |
| Bemenetek max. száma | 4 |
| Névleges üzemi feszültség, DC AS-Interface | 26.5 V |
| Névleges terhelő feszültség, DC | 24 V |
| Maradó hullámosság, AS Interface | 20 mVss |
| Maradó hullámosság, terhelő feszültség | 4 Vss |
| Kapcsolási szint | Jel 0: ≤ 5 V Jel 1: ≥ 11 V |
| Áramfelvétel, tápellátás az AS-Interface és a terhelő feszültség csatlakozóról | Bemenetek: 200 mA Elektronika: 20 mA Szelepek: 175 mA (szelep típustól függ) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % nem kondenzálódó |
| Védettség | IP65 szerelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 233 g |
| Bemeneti jelleggörbe | IEC 1131-2, 02-es típus szerint |
| Áramköri logika bemenetek | PNP (pozitívrá kapcsoló) |
| Címzési tartomány | 1A ... 31A (0) 1B ... 31B Beállítás az AS-Interface címzőkészülékkel |
| Galvanikus elválasztás, Feldbus interfész | Optocsatoló |
| Busz specifikus LED kijelző | AS-i: AS-Interface üzemmód Aux/Pwr: AS-Interface tápfeszültség Fault: AS-Interface hiba |
| Gyártmány specifikus LED kijelző | 0 ... 3: Kapcsolási állapot bemenetek 12/14: Kapcsolási állapot szelepek (szelepre) |
| Gyártmány azonosítás | ID-Code: ID=Ah, ID1=7h, ID2=7h |

| Jellemző | Érték |
|------------------|--------------------------------|
| | IO-Code: 7h Profil: S-7.A.7 |
| Material cover | PA erősítésű |
| Material seals | CR NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |