

szelepsziget VTUB-12

Cikkszám: 553983

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus Többpólusú
Elektromos be-/kimeneti rendszer	nem
Szelepsziget típus	23
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.8 ... 8 bar
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	0 - 8 bar külső vezérlőlevegő esetén
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Szelep felépítése	Fix raszter
Szelephelyek max.száma	35
Nyomáshónák max. száma	18
Működtetés fajtája	elektromos
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil
Szelep méret	12 mm 24 mm
Max. normál névleges átáramlás	400 l/perc 12 mm esetén
Méret	12 mm 24 mm
Névleges méret	3 mm
Lefűvás funkció	nem fojtható
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %