

vezető tengely EGC-70- -FA

Cikkszám: 558864

FESTO

Golyóscsapágyas vezetéssel, hajtás nélkül.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 5,000 mm
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	5 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték Ix	395E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték Iy	577E+03 mm ⁴
Max.erő, Fy	1,850 N
Max.erő, Fz	1,850 N
Max. üresjárási-eltolási ellenállás	15 N
Max. Mx nyomaték	16 Nm
Torziós tehetetlenségi nyomaték It	240E+03 mm ⁴
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover profile	ABS
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Acél
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált