


Vezetőtengely EGC-185- -FA

Cikkszám: 558868

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 mm...8500 mm
Méret	185
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, lx	23400000 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	27400000 mm ⁴
Max. erő Fy	15200 N
Max. Fz erő	15200 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	15 N
Max. Mx nyomaték	529 Nm
lt torziós tehetetlenségi nyomaték	14100000 mm ⁴
Pneumatikus csatlakozó rögzítő egysége	M5
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedő profil alapanyaga	ABS
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Szánvezető alapanyaga	Acél
Vezetősín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált