

# kör keresztmetszetű henger DSNU-40-50-PPS-A

Cikkszám: 559307

FESTO

önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítással



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Löklet   | 50 mm  |
| Dugattyú átmérő  | 40 mm  |
| Dugattyúrúd menet  | M12x1,25   |
| Csillapítás  | PPS: önbeálló pneumatikus véghelyzet csillapítás               |
| Beépítési helyzet  | tetszőleges  |
| Konstruktív felépítés                                    | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                           |
| Pozíció felismerés                                       | közelítéskapcsolóhoz   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás   | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód   | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez               | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -20 ... 80 °C  |
| Csillapítási hossz                                       | 18 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633.3 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 752.9 N  |
| Mozgatott tömeg  | 310 g  |
| Gyártmány súlya  | 781 g  |
| Felfogási mód  | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás                                  | G1/4   |
| Anyag megjegyzés   | RoHS konform   |
| Material cover   | Alumínium ötvözet  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material piston rod                                      | erősen ötvözött acél   |
| Material cylinder barrel                                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |