

műanyag tömlő PUN-V0-10X2-GE-C

Cikkszám: 561720

FESTO

lánggátló



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 42 mm |
| Belső átmérő | 6 mm |
| Min.hajlítási sugár | 12 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.9 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 9 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 130.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.6 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 16 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 232 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 ... 60 °C |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez | For unpressurised use up to 90 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.064 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín | sárga |
| Figyelemfelhívás a színhez | tűzvédelem miatt eltér a standard színtől |
| Shore keménység | D 54 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |