

# dugaszolható csatlakozó NPQE-D-R12-Q8-P5

Cikkszám: 8112930

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	6 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív	Egyenes alak
Csomagolási egység	5
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	41.88 g
Felfogási mód	External hex A/F 21 Internal hex A/F 6
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel