


bekapcsoló szelep MS9-EM-NG-S-VS

Cikkszám: 562954

FESTO

kézi, hangtompítóval, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	9
Raszter méret	90 mm
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Visszaállítás fajtája	Kényszerített vezetés
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 bistabil
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás	18,000 l/min
Normál névleges átáramlás 2-3	14,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Hangnyomás szint	93 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	2,400 g
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény