

Mikroszűrő MS9-LFM-G-AUM

Cikkszám: 564047

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Sorozat | MS |
| Méret | 9 |
| Szerkezeti felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrőfinomság | 0.01 l _m |
| Kondenzátum leeresztő | Kézzel forgatható |
| Üzemi nyomás | 0 bar...20 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint |
| Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 6500 l/min |
| Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 325 l/min |
| Szűrőhatékonyság | 99.9999 % |
| Max. kondenzátummennyiség | 225 ml |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Maradék olajtartalom | 0.01 mg/m ³ |
| Rögzítés módja | választhatóan: Vezetékeszerelés tartozékkal |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5 ° |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Telep-modul |
| 2. pneumatikus csatlakozó | Telep-modul |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |
| Burkolat alapanyaga | PA |
| Szűrő alapanyaga | Boroszilikát rost |
| Tartály alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Kémlelőüveg alapanyaga | PA |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Terméksúly | 2000 g |