


elektromos csatlakozólap

VAVE-K1-7-5YL1-LR

Cikkszám: 8115100

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Vezetési tulajdonság	Basic
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültséghez
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés
Jelállapot kijelzése	LED
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 26 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Szennyeződés foka	2
Overvoltage category	II
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 11 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 16.5 mm
Gyártmány súlya	3.3 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú Twin wire nyitott vég
Kábelszerkezet	2x0,08
Kábel átmérő	1.1 mm
Kábelhossz	0.5 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	feltolható reteszelő
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű PC
Material insulation	PVC