

leágazó modul MS9-FRM-G-VS-Y

Cikkszám: 564147

FESTO

nyomáskapcsolóval kijelző nélkül, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	9
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 125 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,100 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Pneumatikus csatlakozás 4	G1
Material of cover	PA erősítésű
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény
Material mounting bracket	Alumínium présöntvény
Material housing	Alumínium présöntvény
Material module connector	Alumínium présöntvény